

FTMV-16 / 25 / 75 / 250 / 500

Le mélangeur industriel du modèle ATENEA est utilisé pour obtenir une parfaite homogénéisation de produits solides avec des solides (quelque soit la proportion) et des solides avec des liquides (maximum 10 %) sous forme de poudre ou granulé.

Il dispose d'un châssis en forme de V avec deux orifices de chargement et un orifice de vidange, avec un clapet de type papillon pour faciliter la vidange du mélange. Grâce à sa forme en V, il est possible, en tournant le châssis à 360°, de créer à l'intérieur des courants axiaux séparant et réunissant le produit à mélanger. Ceci, associé à l'action radiale du mélange, a pour effet de donner un mélange très homogène (en proportion de 1 à 10.000).

Il est possible d'ajouter une barre intensificatrice à l'intérieur du châssis, qui désagrège les grumeaux et réduit le temps de mélange. À travers cette barre intensificatrice, il est possible d'ajouter des liquides par pulvérisation.

La finition est poli miroir avec différents degrés de polissage en fonction des exigences. Le temps de mélange varie entre 3 et 15 minutes en fonction de la complexité du mélange. Il est disponible sous divers modèles pour des capacités de 16, 25, 75, 250, 300, 500 litres de produit.


OPTION:

- Système intensificateur (agitateur) / humidificateur
- Panneau électrique externe.
- Garde-corps de sécurité.
- Les finitions et qualités.



Exemples d'application:

Farines et autres produits alimentaires en poudre ou grain, pigments, colorants, fibre de verre, plastique en poudre ou granules, pesticides, herbicides, engrais, polymérisés, produits pharmaceutiques, produits chimiques, etc.



AVANTAGES

- Mélange de précision. Homogénéisation maximale du produit.
- Haute qualité des matériels et finitions.
- Sans angles ni coins à l'intérieur, les résidus de produit ne s'accumulent pas.
- Silencieux.
- Facile à entretenir.

Modèle	Temporisateur		Tension	Puissance Mélangeur (Kw)	Puissance barre d'intensification (Kw)	Poids (kg)	Volume utile (l)	Dimensions L x W x H mm
FTLMV-16	Numérique	0 - 90 min.	230-380 V 50 Hz	0,25	0,37	55	8	306 x 1350 x 1000
FTLMV-25	Numérique	0 - 90 min.	230-380 V 50 Hz	0,37	1	80	12,5	306 x 1600 x 1000
FTLMV-75	Numérique	0 - 90 min.	230-380 V 50 Hz	0,75	2,2	200	37,5	2000 x 1600 x 1800
FTLMV-250	Numérique	0 - 90 min.	230-380 V 50 Hz	2,2	3	250	125	2085 x 1600 x 1850
FTLMV-500	Numérique	0 - 90 min.	230-380 V 50 Hz	4,1	4,1	330	250	2500 x 1600 x 1800